

2939/4

### Technische Daten


|                       |  |
|-----------------------|--|
| pH-Bereich:           | 1...12   |
| Temperatur:           | 0...60 °C  |
| max. Druck:           | druckloser Betrieb   |
| Diaphragma:           | 3 Keramikdiaphragmen   |
| Ableitung:            | Ag/AgCl (3 mol KCl/flüssig)  |
| Elektrodenkopf:       | Steckkopf SN 6   |
| typische Anwendungen: | pH-Messung in halbfesten oder pastösen Medien,<br>z.B. Lebensmitteln, wie Fleisch, Käse... |
| Bestell-Nummer:       | PHEE 112 S                      791094   |

### Technical Data

|                       |  |
|-----------------------|--|
| pH-range:             | 1...12   |
| Temperature:          | 0...60 °C  |
| Max. pressure:        | Depressurized operation  |
| Diaphragms:           | 3 ceramic diaphragms   |
| Reference:            | Ag/AgCl (3 mol KCl/liquid)   |
| Electrode head:       | Push-and-twist connector SN 6  |
| Typical applications: | pH measurement in semi-solid or pasty media<br>e.g. foodstuffs such as meat, cheese... |
| Order-No.:            | PHEE 112 S                      791094   |

# Fiche technique des chaînes de mesure de pH à électrode combinée PHEE 112 S

## Hoja de datos Medidor de pH PHEE 112 S



2939/4

### Caractéristiques techniques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Plage de pH :           | 1...12  |
| Température :           | 0...60 °C   |
| Pression max. :         | service sans pression   |
| Diaphragme :            | 3 diaphragmes en céramique  |
| Référence :             | Ag/AgCl (KCl 3 mol/liquide)   |
| Tête d'électrode :      | tête enfichable SN 6  |
| Applications typiques : | mesure de pH dans des milieux semisolides ou pâteux, p. ex. produits alimentaires tels que viande, fromage... |
| N° de commande :        | PHEE 112 S                      791094  |

### Datos técnicos

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Gama pH:              | 1...12   |
| Temperatura:          | 0...60 °C  |
| Presión máx.:         | Servicio sin presión   |
| Diafragma:            | 3 diafragmas cerámicos   |
| Referencia:           | Ag/AgCl (3 mol KCl/líquido)  |
| Cabeza de electrodo:  | Enchufable SN 6  |
| Aplicaciones típicas: | Medición de pH en medios semisólidos o pastosos, p.ej. productos alimenticios, p.ej. carne, queso... |
| Referencia no.:       | PHEE 112 S                      791094   |

**LENNTECH**  
WATER TREATMENT SOLUTIONS

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900  
www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289